


07



Injection 超聲波無針導入

- 先進高頻超聲波導入營養
- 將精華成分迅速滲透真皮層，快速喚醒細胞
- 提高皮膚對產品活性成分吸收
- 增加皮膚的水分含量，細緻毛孔
- 過程安全、溫和

配合產品：

Lipomed 精華

美容功效：



清潔補水



緊緻祛皺



提升塑型



收細毛孔



美白嫩膚




注養舒緩

DermaSystem 7 in 1

找回肌膚之美 肌膚煥然新生



Before



After

合適使用人士

- 長期化妝
- 毛囊炎
- 膚色暗沉
- 疲倦
- 毛孔粗大
- 毛孔堵塞
- 角質層原
- 黑頭問題
- 色素著沉
- 受空氣污染



DermaSystem 7 in 1

皮膚問題 一機搞掂

01



AQUA Clean 清潔水磨筆

- 水鑽旋頭及負壓吸力技術
- 潔膚溶液從水鑽旋頭噴出
- 溶解藏於毛孔內的油脂污垢後，經負壓吸力帶走
- 配搭溫和乳酸溶液，有效潔淨皮膚
- 能改善暗瘡、清除黑頭、暗啞皮膚

配合產品：

深層潔面精華液、活力水氧精華液、純果酸肽精華液、水氧清潔液




水鑽旋頭 (小)



水鑽旋頭 (大)

02



Carbon Oxygen 碳氧手柄

- 形成供氧環境，加速細胞新陳代謝
- 產生「波爾效應」加強肌膚之含氧量
- 將產品中活性成份灌輸入肌膚底層
- 配搭兩種高效精華，有效緊緻及亮白肌膚

配合產品：

MeoBright gel亮膚淨膚精華

MeoRevive gel活力緊膚精華

03



Oxygen Spray 高壓注氧槍

- 能快速霧化水質精華，轉換成小分子，被皮膚易於吸收
- 通過高壓方式注入皮膚內達至深層注氧補水
- 能給皮膚均勻吸收營養
- 敏感皮膚有即時舒緩效果

配合產品：

活水、CO2 及 LipoMed 超導激活精華

04



Quadripolar RF 四極射頻

- 四極射頻利用射頻能量產生大約55°C-60°C，刺激真皮層
- 熱能有效加速膠原蛋白和彈性纖維再生
- 全面及頸部適用，極速平滑細紋，緊致肌膚
- 改善細紋和皺紋，有效對皮膚鬆弛問題

配合產品：

DermaZone T3 RF Firming Cream

05




Bipolar RF 兩極射頻

- 雙極射頻圓球提拉捧
- 有效針對眼部細紋、雙下巴及頸部鬆弛等問題
- 利用射頻能量，能加速膠原蛋白和彈性纖維再生
- 有效緊緻及即時提升，改善細紋

配合產品：

DermaZone T3 RF Firming Cream

06



Hot & Cold Skin Activating 冷熱活膚頭

- 智能冷熱超聲波導入儀能調節冷熱溫度 0°C-45°C
- 熱能聲波導入能促進血液循環，加速營養深層吸收
- 冷凍聲波導入透過水冷技術能即時收細毛孔、降紅消腫

配合產品：

制熱模式 18-45：Lipomed 精華

制冷模式0-18度：DermaZone T2 Cooling Gel