

手柄	Daul Pro	Treble Pro	755Pro	808Pro
激光波長	755nm x 808nm	755nm x 808nm x 1064nm	755nm	808nm
能量密度範圍	1-60J/cm2	1-60J/cm2	1-120J/cm2	1-120J/cm2
脈衝寬度	5ms-400ms			
脈衝頻率	1Hz-10Hz			
光斑尺寸	12mm x 20mm			
激光功率	600W / 1000W			
預置參數	有			
SHR	是			
操作系統	雙系統操作 (智能版、專業版)			
製冷方式	壓縮機製冷+風冷+水冷+半導體製冷			
發數	2000萬發			
電源	110-240VAC,50-60Hz; 2600VA			
機器尺寸	(L×W×H) 480mm x 534mm x 1062mm			
淨重	55 kg			
外包装尺寸	(L×W×H) 650mm x 670mm x 1395mm			
重量	85Kg			
產地	韓國			

榮獲歐盟醫療設備CE 及 ISO13485證書，
由德國TUV：SUD嚴格測試，已通過美國FDA認可



TerminLaser

三波段激光 755nm & 808nm & 1064nm

採用 SHR 冰點
無痛脫毛

日本 HITACHI 製
工業級壓縮機

美國進口
Treble Pro 手柄
12x20mm² 光斑尺寸



8hrs 8小時超長工作時間

🕒 可連續操作一小時

🌡️ 4秒控制溫度在4°C以下

🔊 美國進口水泵耐用低噪音



榮獲美國 FDA
專業認證



由德國TUV：SUD
嚴格測試



榮獲歐盟醫療設備CE 及
ISO13485證書

Terminlaser系統優勢

Terminlaser脫毛機結合了三種激光波長 755nm & 808nm & 1064nm，一機多功能，適用各種粗幼毛髮。保證2千萬點脈衝出光次數，最大功率連續出光20000小時能量無衰減，恆流輸出激光能量，療程快速便利，配合藍寶石晶體恆溫製冷和日本HITACHI製冷型壓縮機，在治療期間，接觸式冷卻頭使皮膚表面保持冰冷感，保護表皮不受熱損傷，無疼痛感，不影響毛囊接收熱能，達到無痛脫毛的效果。

🕒 可連續操作一小時

🕒 8小時超長工作時間



4重製冷系統

壓縮機製冷 + 風冷 + 水冷 + 半導體製冷

❄️ 藍寶石晶體恆溫製冷

💧 美國進口水泵耐用、低噪音

🌡️ 4秒控制溫度在4°C以下

📺 日本HITACHI工業級壓縮機

Treble Pro 手柄

同時輸出三波段

採用美國進口 Treble Pro 手柄，無需更換手柄，即可同時輸出三波段激光 755nm & 808nm & 1064nm，三重追擊，適用於所有皮膚類型、毛髮顏色及深度，功能全面，達到脫毛及嫩膚效果。



755nm 較淺層、淺色及稀疏毛髮

808nm 深層、較粗及針對深膚色毛髮

1064nm 針對於深色皮膚脫毛，並能美白嫩膚

安全穩定，功能全面

Laser Bar 能量輸出更可靠穩定，手柄獨有內置安全監測，放回機身後禁止出光並關閉製冷。

特大光斑尺寸

12x20mm² 特大光斑尺寸增加脫毛面積，更多能量被毛囊吸收，提高治療效率。




控溫設計手柄

手柄內置PT1000溫度探頭，精確控制溫度，深度保護皮膚。

SHR冰點無痛脫毛原理

冰點無痛脫毛是採用SHR模式，激光穿透表皮到達毛囊產生高熱量，準確破壞毛囊結構，毛囊受熱凝固失去活性，內置藍寶石晶體恆溫製冷，接觸式冷卻頭有效冷卻表皮，達到冰點無痛脫毛。



治療效果



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

大部分女士使用Terminlaser脫毛機，每次脫毛療程可減少約 20% 毛髮生長，其後2-3次療程後可減少毛髮高達 80%以上，約5-6次就有永久性脫毛的效果，然而最終的脫毛效果還是會因人而異。